

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	HQ
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 340 m/min
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Sorte	CA115P

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen