



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	1 - 5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	170 - 380 m/min
Spanbrecher	PH
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Sorte	CA115P

Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen