

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schrubbearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250372 CA125P
GTIN	4960664013890
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PH
Eckenradius	1,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Sorte	CA125P

Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen