

**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für Schrubbearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	250376 CA125P
GTIN	4960664013913
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,28 - 0,88 mm/U
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Spanbrecher	PH
Schnitttiefe $a_p$	1 - 10 mm
Sorte	CA125P

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung

140 - 300 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen