



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	PMG
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	CA115P

Schlicht/Schrupp-Zuordnung

Schrupp-Schichten

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen