



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	251583 CA115P
GTIN	4960664046331
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Sorte	CA115P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Spanbrecher	PMG
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	0,8 mm

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen