



Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250492 CA125P
GTIN	4960664013999
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Spanbrecher	PX
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120412
Sorte	CA125P

Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen