




Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CA115P
Spanbrecher	PMG
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Schnittbedingung	kontinuierlich
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen