




Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120408, für Grobzerspanung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Spanbrecher	PX
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA125P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120408
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min

Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen