




## Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160616, für Grobzerspanung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250498 CA125P |
| GTIN          | 4960664014033 |
| Artikelklasse | 25E           |

### Technische Beschreibung

|   |                     |
|---|---------------------|
| Eckenradius                                 | 1,6 mm              |
| Sorte                                       | CA125P              |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CNMM 160616         |
| Spanbrecher                                 | PX                  |
| Schneidstoff                                | HM                  |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 1 - 11 mm           |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 140 - 300 m/min     |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schruppen           |
| Vorschub $f$                                | 0,25 - 0,9 mm/U     |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| Hauptanwendung                              | P                   |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4                             |
| Produktart               | Wendeschneidplatte zum Drehen |