



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Sorte	CA115P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	PQ
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen