




Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Sorte	CA115P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Spanbrecher	PQ
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen