



Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160608, für Grobzerspanung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Sorte	CA125P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160608
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PX
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen