




## Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120416, für Grobzerspanung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250493 CA125P
GTIN	4960664014002
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_p$	1 - 11 mm
Sorte	CA125P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120416
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PX
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Eckenradius	1,6 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen