



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	252113 CA115P
GTIN	4960664044269
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Vorschub f	0,14 - 0,55 mm/U
Sorte	CA115P
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Spanbrecher	WQ
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen