



**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Wiper,
Sorte: CA115P**



Bestelldaten

Bestellnummer	252015 CA115P
GTIN	4960664044221
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Sorte	CA115P
Spanbrecher	WP
Schnitttiefe a_p	0,3 - 1,2 mm
Vorschub f	0,06 - 0,42 mm/U

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen