



Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190616, für Grobzerspanung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	250504 CA125P
GTIN	4960664014842
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 190616
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	PX
Sorte	CA125P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Eckenradius	1,6 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen