

**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	HQ
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	CA115P
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen