



## Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	252014 CA125P
GTIN	4960664017270
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Vorschub $f$	0,07 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	HQ
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA125P
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM

Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen