

**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PQ
Sorte	CA115P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404

Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen