



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250696 CA125P
GTIN	4960664014170
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	CA125P
Vorschub $f$	0,13 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PQ
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM

Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen