


**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080416, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	252118 CA115P
GTIN	4960664046423
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080416
Spanbrecher	PMG
Toleranz	M
Eckenradius	1,6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Sorte	CA115P
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen