



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA125P
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Schnitttiefe $a_p$	1 - 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	PH
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen