



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	252117 CA115P
GTIN	4960664044559
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Sorte	CA115P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Eckenradius	1,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,14 - 0,55 mm/U
Spanbrecher	WQ

Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen