



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Sorte	CA125P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Spanbrecher	PQ
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen