



## Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	HQ
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 260 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	CA125P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U

ISO-Code Wendeschneidplatte

VBMT 160408

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen