

**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Wiper,
Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	252115 CA115P
GTIN	4960664044276
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	WQ
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 400 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,14 - 0,55 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080808

Sorte	CA115P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen