



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 220408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	251587 CA125P
GTIN	4960664024438
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	CA125P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 220408
Spanbrecher	PMG

Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen