

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Sorte	CA115P
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 340 m/min
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Spanbrecher	HQ

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen