




## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260194 CA115P
GTIN	4960664045334
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	GK
Schneidstoff	HM
Sorte	CA115P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,2 mm

Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 340 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen