




Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



Bestelldaten

Bestellnummer	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Sorte	CA115P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Spanbrecher	GK
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 340 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408

Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen