



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	252115 CA125P
GTIN	4960664017201
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Sorte	CA125P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Vorschub f	0,14 - 0,55 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Spanbrecher	WQ
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080808
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen