



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	CA125P
Spanbrecher	HQ
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 260 m/min

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen