



## Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	GK
Sorte	CA115P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 340 m/min

Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen