

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

Bestellnummer	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Sorte	CA115P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	HQ
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 340 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen