


**Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CA125P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	HQ
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT09T308-HQ CA125P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen