



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Sorte	CA125P
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PMG
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404

Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen