



## Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA115P



### Bestelldaten

Bestellnummer	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Sorte	CA115P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 340 m/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Spanbrecher	GK

Eckenradius	0,8 mm
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen