

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA115P****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261174 CA115P |
| GTIN | 4960664040469 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische Beschreibung

| | |
|---|------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Vorschub f | 0,05 - 0,25 mm/U |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 110304 |
| Sorte | CA115P |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 140 - 340 m/min |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Hauptanwendung | P |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 2 mm |
| Spanbrecher | HQ |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |