




Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Sorte	CA125P
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PMG
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen