

**Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P****Bestelldaten**

Bestellnummer	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	M
Sorte	CA125P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	GK
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P

Eckenradius	0,2 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen