

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte:
HB7310**

Bestelldaten

Bestellnummer	260449 HB7310
GTIN	4045197669308
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	N
Spanbrecher	AM
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Sorte	HB7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen