



Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Spanbrecher	HQ
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	CA125P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen