



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 220404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	PMG
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Sorte	CA125P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte

TNMG 220404

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen