



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA125P



### Bestelldaten

Bestellnummer	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Sorte	CA125P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Spanbrecher	PMG
Vorschub $f$	0,15 - 0,5 mm/U

Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen