



LED Strahler, 230 V, Leistungsaufnahme: 88W



Bestelldaten

Bestellnummer	081245 88
GTIN	5708997362068
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.

- **Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.**
- **Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch.**
- **Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.**

NOVA „For Life“ LED Strahler mit integriertem Tragegriff und 5-stufiger Dimmfunktion.

- **Neues, aktualisiertes Design mit hocheffizienten Multi-LEDs.**
- **Neue OPTILight-Funktion für optimierte Lichtleistung und überlegene Leuchtdauer.**
- **Kompakt und langlebig für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.**

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Gewicht	4100 g
Gesamthöhe	298 mm
Gesamtbreite	102 mm
IP-Schutzart	IP 67

Anschlusskabel Länge	5 m
Lichtstrom	1200 - 12000 lm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Gesamtlänge	302 mm
Produktnameattribut	230 V
Produktart	Strahler