




**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Wiper,
Sorte: CA125P**



Bestelldaten

Bestellnummer	252013 CA125P
GTIN	4960664017140
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnitttiefe a_p	0,3 - 1,2 mm
Sorte	CA125P
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,06 - 0,42 mm/U
Spanbrecher	WP
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung

150 - 320 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen