



Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	251754 CA125P
GTIN	4960664014439
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
Sorte	CA125P
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Spanbrecher	PQ
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen