



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA125P



Bestelldaten

Bestellnummer	252012 CA125P
GTIN	4960664017263
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Spanbrecher	HQ
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	CA125P
Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 320 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Hauptanwendung	P

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen