

Ausschuss-Lehrring, Typ: A



Bestelldaten

Bestellnummer	484038 A
GTIN	4067263129844
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Ringe mit Zwischenmaß und ISO-Passung z.B. Nr. 484037 **5,56 h6** oder zahlenmäßiger Toleranz z.B. Nr. 484037 **28 + 0,01 / -0,02**.

Verwendung:

Glatte Ringe zur Leh rung des Außendurchmessers.

Norm:

Nach **DIN 2254-A**.

Hinweis:

Bei Bestellung genauen Nennmaß-Ø mit Toileranzfeld (a-zc) und Qualität (6-13) oder zahlenmäßige Toleranz (\pm) angeben. Lehren für Grundtoleranzgrad 5 und feinere Toleranzen auf Anfrage möglich.

Technische Beschreibung

Qualität	6
Qualität	7
Qualität	8

Qualität	9
Qualität	10
Qualität	11
Qualität	12
Qualität	13
Werkstoff	Lehrenstahl
Norm	DIN 2254-A
Nennmaß	3 - 3,999 mm
Toleranzfeld	a
Toleranzfeld	b
Toleranzfeld	c
Toleranzfeld	cd
Toleranzfeld	d
Toleranzfeld	e
Toleranzfeld	ef
Toleranzfeld	f
Toleranzfeld	fg
Toleranzfeld	g
Toleranzfeld	h
Toleranzfeld	j
Toleranzfeld	js
Toleranzfeld	k
Toleranzfeld	m
Toleranzfeld	n
Toleranzfeld	p
Toleranzfeld	r
Toleranzfeld	s
Toleranzfeld	t
Toleranzfeld	u

Toleranzfeld	v
Toleranzfeld	x
Toleranzfeld	y
Toleranzfeld	z
Toleranzfeld	za
Toleranzfeld	zb
Toleranzfeld	zc
Kalibrierung	L7
Produktart	Einstellring

Dienstleistungen

KalibrierungEinstellring maximaler Ø 50 mm	028400 50
DAkKS-KalibrierungEinstellring maximaler Ø 50 mm	028470 50